

Das Flexring Muffelsystem für alle Presskeramiken in unterschiedlichen Rohlingsgrößen überzeugt seit Jahren durch Variabilität und intelligentes Design.

Formstabilität

Im Gegensatz zu Muffelformern aus Silikon garantiert dieses Material ...


- Stabilität in Form und Dimension über lange Zeit des täglichen Gebrauchs
- die perfekte Passung zur Muffelbasis ohne Aufweitung des Randes und verhindert dadurch das Auslaufen der Einbettmasse



Patenterte, rippenförmige Oberfläche

Die in der Muffel abgezeichneten Rippen erhöhen die Oberfläche der Muffel um 40 %. Die Vorteile beim Pressen sind:

- ein schnelleres und homogenes Durchheizen der Muffel von außen nach innen
- das homogene und schnellere Abkühlen



Sektorenmarkierungen

Die im Muffelring und an der Muffel abgezeichneten Sektoren ...

- geben beim Anstiften Sicherheit der optimalen Positionierung
- erleichtern beim Ausbetten das Auffinden der Objekte
- bedeuten Zeit- und Materialersparnis beim Ausbetten



Elastizität

Die einzigartige Zusammensetzung des Kunststoffes sichert ...

- die freie Expansion der Einbettmasse während des Abbindens
- eine einfache Reinigung unter fließendem Wasser
- konstante Qualität des Muffelrings ohne Rissbildung



Das Zubler® Flexring System vereint alle Muffel- und Rohlingsgrößen

Flexring

- 100 g Muffel - **Bestell Nr. 558/150**
- 200 g Muffel - **Bestell Nr. 558/1512**
- 300 g Muffel - **Bestell Nr. 558/1513**



Muffelbasis

- für 100 g Muffel 2 g Rohlinge Ø 12 mm - **Bestell Nr. 563/07508**
- für 200 g Muffel 2 g Rohlinge Ø 12 mm - **Bestell Nr. 563/07501**
- für 200 g Muffel 5 g Rohlinge Ø 16 mm - **Bestell Nr. 563/07530**
- für 300 g Muffel 2 g Rohlinge Ø 12 mm - **Bestell Nr. 563/07503**
- für 300 g Muffel 5 g Rohlinge Ø 16 mm - **Bestell Nr. 563/07504**



Muffellehre

- für 100 g Muffel - **Bestell Nr. 563/075101**
- für 200 g Muffel - **Bestell Nr. 563/07502**
- für 300 g Muffel - **Bestell Nr. 563/07505**



Muffelbasis/Lehre (3er-Pack)

(für Lithium Disilikat Rohlinge mit Ø 13 mm)

- für 100 g Muffel und Rohlinge mit Ø 13 mm - **Bestell Nr. 898/118**
- für 200 g Muffel und Rohlinge mit Ø 13 mm - **Bestell Nr. 898/119**



Flexring Sets

- **Flexring 100 g Set - Ø 13 mm (für Lithium Disilikat Rohlinge mit Ø 13 mm)**
100 g Muffel, Muffelbasis für 3 g Rohlinge (Ø 13 mm), Muffellehre für 100 g Muffel - **Bestell Nr. 20/0228**
- **Flexring 200 g Set - Ø 13 mm (für Lithium Disilikat Rohlinge mit Ø 13 mm)**
200 g Muffel, Muffelbasis für 3 g Rohlinge (Ø 13 mm), Muffellehre für 200 g Muffel - **Bestell Nr. 20/0229**
- **Flexring 100 g Set - Ø 12 mm**
100 g Muffel, Muffelbasis für 2 g Rohlinge (Ø 12 mm), Muffellehre für 100 g Muffel - **Bestell Nr. 20/0232**
- **Flexring 200 g Set - Ø 12 mm**
200 g Muffel, Muffelbasis für 2 g Rohlinge (Ø 12 mm), Muffellehre für 200 g Muffel - **Bestell Nr. 20/0231**
- **Flexring 200 g Set - Ø 16 mm**
200 g Muffel, Muffelbasis für 5 g Rohlinge (Ø 16 mm), Muffellehre für 200 g Muffel - **Bestell Nr. 20/0230**
- **Flexring 300 g Set - Ø 12 mm**
300 g Muffel, Muffelbasis für 2 g Rohlinge (Ø 12 mm), Muffellehre für 300 g Muffel - **Bestell Nr. 898/213**
- **Flexring 300 g Set - Ø 16 mm**
300 g Muffel, Muffelbasis für 5 g Rohlinge (Ø 16 mm), Muffellehre für 300 g Muffel - **Bestell Nr. 898/236**

